

# ユニオンブランチワイ

## QBY-5/32T-U

製品番号: 564772

FESTO



## データシート

| 特徴           | 値                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| サイズ          | 標準                                                             |
| 呼び径          | 0.098 in                                                       |
| 取付位置         | 任意                                                             |
| 形状           | Y形                                                             |
| 発注単位         | 10                                                             |
| 構造           | Push-Pull方式                                                    |
| 全温度範囲の使用圧力   | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| 作動流体         | ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気                                  |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可                                                          |
| 耐食性クラス KBK   | 1 - 低耐腐食性                                                      |
| LABS 認証      | VDMA24364-ゾーン III                                              |
| 周囲温度         | 0 °C...60 °C                                                   |
| 製品質量         | 0.261 oz                                                       |
| エア接続ポート 1    | チューブ外径 5/32インチ用                                                |
| 空気圧接続 2      | チューブ外径5/32"に対応                                                 |
| 周囲温度 華氏      | 32 °F...140 °F                                                 |
| 色 リリースリング    | グレー                                                            |
| 材料に関する注意事項   | RoHS準拠                                                         |
| 材質 ハウジング     | PBT                                                            |
| リリースリング材質    | POM                                                            |
| チューブシール材質    | NBR                                                            |
| チューブ止め具材質    | ステンレス                                                          |