

ボールバルブ
VZBE-2-WA-63-T-2-F0507-V15V15
製品番号: 8089045

FESTO



データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	ASME B16.11 準拠の溶接部
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F05 F07
内径	50 mm
呼び幅 DN	50
バルブ機能	2/2
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	63
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	44 Nm
規格ベース	ASME B16.11 ISO 5211
流体	蒸気 ISO 8573-1:2010 [-:~:] に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体温度	-20 °C...200 °C
流量 Kv	420 m³/h
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
LABS 認証	VDMA 24364-ゾーン III
材質 ハウジング	ステンレス 鋳鋼
マテリアル番号 ハウジング	1.4408/CF8M
材質 シートシール	PTFE, 改質

特徴	値
材質 シール	FPM PTFE
ボール材質	ステンレス 鋳鋼
ボールの材質番号	1.4408/CF8M
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	3500 g
認証	CRN
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令 準拠
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性