


ミニスライド DGSC-6-10-P-L

製品番号: 569793

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	10 mm
ピストン径	6mm
駆動ユニットの運転モード	ヨーク
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
ガイド	ボールベアリングガイド
構造	ヨーク キネマティクス
位置検出	なし
使用圧力	0.1 MPa...0.6 MPa 14.5 psi...87 psi
作動圧力	1 bar...6 bar
繰返し精度	0.2mm
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	10 °C...50 °C
最大力 Fy	20 N
許容力 Fz	20 N
最大トルク Mx	0.3 Nm
許容トルク My	0.4 Nm
最大トルク Mz	0.4 Nm
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	12.7 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	17 N
移動負荷	17 g
製品質量	42 g
取付方法	雌ネジおよび位置決ピン付
空気圧接続	M3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	POM
材質 シール	NBR

特徴	値
ガイド材質	ステンレス
材質 ハウジング	ステンレス
材質 ピストンロッド	ステンレス