

ウォータセパレータ MS12-LWS

製品番号: 569827

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ドレン	全自動式 全自動, 電気制御
構造	遠心分離機
最大ドレン量	400 ml
シェル保護	メタルボルトとして内蔵
ドレンの分離度	99 %
作動圧力	1 bar...16 bar
標準流量	40000 L/min
標準公称流量(DIN 1343)	25000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:-] 準拠の圧縮空気 ISO 8573-1:2010 [7:-] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	1 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [-:7:4] 準拠の圧縮空気
流体温度	1 °C...60 °C
周囲温度	1 °C...60 °C
取付方法	オプション: インライン 取付プラケット付 アクセサリ付
材質: カバー	強化 PA
材質: スピンディスク	POM
材質 サブベース	アルミダイキャスト
材質: 取付プラケット	アルミダイキャスト
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 モジュールコネクタ	アルミダイキャスト
ボルト材質	鍛造アルミ合金
材質: ボルトシール	NBR
覗き窓材質	PA

特徴	値
材質 セパレーターディスク	POM