

メモリカード CAMC-M-MS-G32-G2

製品番号: 8094425

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -25 °C...85 °C |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| メモリ | 32 GB |
| 使用に関する注記 | 本デバイスは産業用および商業用に限定して開発、設計、製造されています。本製品は個人での使用は許可されていません。 |
| 形状 | microSDHC |
| 構造 | MLC |
| 速度等級 | クラス10 |
| 最高読み取り速度 | 70MB/s |
| 最大書き込み速度 | 50 MB/s |
| 書き込み/消去サイクル数 | 96 TBW |