

ストレート NPQR-L-M5-Q6

製品番号: 8098626

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	2 mm
チューブ挿入深さ	13.1 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	エルボ
発注単位	1
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
作動電圧の情報	水: 0 - 80 °C で最大0.7 MPa
証明書発行機関	NSF C0556009
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの値が低い電池の製造に適している (F1a)
クリーンルームの適合性ISO 14644-14	ISO 14644-1準拠, クラス4
食品産業における適合性	適合性宣言を参照 NSF/ANSI 169
周囲温度	-20 °C...150 °C
定格締付トルク	1 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	13.4 g
取付方法	六角ねじ SW8
エア接続ポート 1	雄ねじM5
空気圧接続 2	チューブ 外径6mm用
色 リリースリング	シルバー
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	ステンレス

特徴	値
材質 ねじシール	FPM
ガードリングの材質	ステンレス
リリースリング材質	ステンレス
チューブシール材質	FPM
チューブ止め具材質	ステンレス
スラストリングの材質	PPSU