

アダプタキット
DADG-AK-F9-2
製品番号: 8104804

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	2
規格ベース	VDI/VDE 3847-2
取付位置	任意
使用圧力	0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
作動圧力	2 bar...8 bar
定格作動圧力	0.6 MPa 6 bar 87 psi
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	周囲温度および媒体温度より少なくとも10°C以下の露点温度 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-20 °C...80 °C
製品質量	418 g
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 アダプタ	ステンレス
材質: アダプタプレート	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質 シール	NBR
材質: ねじ	ステンレス