


ヒンジシリンダ DWC-63-75-Y-AB-G

製品番号: 572367

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	75 mm
ピストン径	63mm
ロッド先端ねじ	M16x1.5
ロッドクレビス/スィベル取付金具の幅	16.5 mm
クッション	エアクッション, 両側調整可能
取付位置	任意
構造	ピストン ロッドクレビス付ピストンロッド ベアリングキャップのスィベル取付金具 シリンダチューブ
速度制御	内蔵流量コントロール 両側
位置検出	近接センサ用
ピストンロッドエンド	ロッドクレビス付雄ねじ
作動圧力	1 bar...10 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	1.3 J
クッション長さ	20 mm
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	1682 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	1870 N
0mmストローク時の移動負荷	741 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	25 g
0mmストローク時の基本重量	1600 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	42 g
代換ポート	製品図面を参照
取付方法	ベアリングキャップのスィベル取付金具を使用 アクセサリ付
空気圧接続	G1/4

特徴	値
材質 ロッドクレビス	鋳鋼 焼戻し鋼
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: スクレーパー	ブロンズ
材質: カバー	アルミダイキャスト アルマイト
材質 シール	NBR
材質 ピストンロッド	焼戻し鋼 硬質クロムめっき
材質: シリンダチューブ	鍛造アルミ合金 アルマイト