


パラレルグリッパ HEPP-36-45-PN

製品番号: 8117630

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	36
トータルストローク	45 mm
グリッパジョーあたりのストローク	22.5 mm
許容グリッパジョーバックラッシュ Sz	0.35 mm
繰返し精度: グリッパ	0.02 mm
グリップの数	2
駆動タイプ	電動
取付位置	任意
操作モードコントローラ	Fieldbusを介した補間動作
グリッパ機能	平行
構造	ベルト 電動グリッパ ボールねじ付
ガイド	ローラーガイド
位置検出	モータエンコーダ
環境設定ウィザード	GSDMLファイル
バリエーション	銅, 亜鉛, またはニッケルを主成分とする金属は使用できません。ただし鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルメッキされた表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です。
ロータポジションセンサ	アブソリュートエンコーダ, シングルターン
ロータポジションセンサ 測定原理	マグネット式
運転準備完了表示	LED
グリッパフィンガあたりの位置決め速度	40 mm/s
グリッパフィンガあたりの位置決め加速度	1 m/s ²
グリッパフィンガあたりの把持速度	3 mm/s
MAC アドレス数	4
最大消費電流	3000 mA
最大消費電流 負荷	2 A
最大消費電流 ロジック	1 A
定格動作電圧 DC	24 V
定格電圧 ロジックサプライ DC	24 V
定格負荷サプライ DC	24 V

特徴	値
定格電流 モータ	1.3 A
電流負荷の許容範囲	±10%
ロジック電圧の許容範囲	±10%
KC マーク	KC-EMV
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの値が低い電池の製造に適している (F1a)
クリーンルームの適合性ISO 14644-14	ISO 14644-1準拠, クラス6
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
相対湿度	0 ~ 95% 凝縮なし
ノイズレベル	60 dB(A)
保護等級	IP40
周囲温度	0 °C...50 °C
トータル把持力	520 N
グリッパジョーあたりの把持力	260 N
負荷慣性モーメント	54 kgcm ²
静的把持 Fz の最大力	1100 N
静的把持 Mx の最大モーメント	13.9 Nm
グリッパジョーの最大トルク My, 静的	34.5 Nm
グリッパジョーの最大トルク Mz, 静的	13.9 Nm
公称負荷	2 kg
定格トルク	0.183 Nm
ガイドエレメントの再潤滑間隔	1 mil.cyc
製品質量	2100 g
通信プロファイル	PROFIdrive
Fieldbusインターフェース, 接続種類	ソケット
Fieldbusインターフェース, 接続システム	M12x1, EN 61076-2-101に準拠したDコード
Fieldbusインターフェース, 芯数	4
Fieldbusインターフェース, プロトコル	PROFINET IRT PROFINET RT
電気接続	2x M12
Fieldbusカッピング	PROFINET
取付方法	雌ネジおよびセンタリングスリーブ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミ, アルマイト
グリッパジョー材質	鋼