



電動シリンダユニット
EPCS-BS-32-150-8P-A-ST-M-H1-PLK-AA
製品番号: 8118273

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	32
ストローク	150 mm
予備ストローク	0 mm
ロッド先端ねじ	M8
ボールねじ径	8 mm
ボールねじリード	8 mm/rev
取付位置	任意
構造	電動シリンダ ボールねじ付 統合ドライブ付
スピンドルタイプ	ボールネジ
回転防止/ガイド	スライドガイド
ロータポジションセンサ	アブソリュートエンコーダ, シングルターン
ロータポジションセンサ 測定原理	マグネット式
温度モニタ	過熱時のシャットダウン アナログアウトプット付内蔵型高精度CMOS温度センサ
追加機能	操作インタフェース 内蔵型終了位置検知
表示	LED
最高加速度	5 m/s ²
最高速度	0.21 m/s
繰返し精度	±0.02mm
特性 デジタルロジックアウトプット	環境設定可能 非ガルバニック絶縁
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	B
最大電流 デジタルロジック出力	100 mA
最大消費電流	3 A
最大消費電流 ロジック	0.3 A
公称電圧 DC	24 V
定格電流	3 A
パラメータ設定インタフェース	IO-Link® 操作インタフェース

特徴	値
許容電圧変動	±15%
電源サプライ, 接続タイプ	プラグ
電源サプライ, 接続システム	M12x1, EN 61076-2-111 準拠の Tコード
電源サプライ, 芯数	4
認証	RCM マーク
CE マーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC 指令 準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令 準拠
耐振性	FN 942017-4 および EN 60068-2-6 準拠の重要度 1 の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5 および EN60068-2-27 準拠の重要度 1 の耐衝撃テスト
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス 9
保管温度	-20 °C...60 °C
相対湿度	0 - 90% 凝縮なし
保護等級	IP40
周囲温度	0 °C...50 °C
周囲温度の情報	周囲温度が 30°C を超えている場合、出力低減を 2%/°pro K に維持してください。
最大トルク Mx	0 Nm
許容トルク My	1.5 Nm
最大トルク Mz	1.5 Nm
ドライブシャフトの最大ラジアル力	75 N
最大送り力 Fx	150 N
有効荷重基準値, 水平	24 kg
許容負荷基準値, 垂直	9 kg
0mm ストローク時の移動負荷	98 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	3.3 g
製品質量	1178 g
0mm ストローク時の基本重量	818 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	24 g
デジタルロジックアウトプット 24V DC の数	2
デジタルロジック入力数	2
ロジック入力の動作範囲	24 V
プロパティ: ロジック入力	環境設定可能 非ガルバニック絶縁
IO-Link, プロトコルのバージョン	Device V 1.1
IO-Link, 通信モード	COM3 (230.4kBaud)
IO-Link, ポートクラス	A
IO-Link, ポート数	1
IO-Link, プロセスデータ幅 OUT	2 バイト
IO-Link, プロセスデータの内容 OUT	1 ビット (ムーブイン) 1 ビット (ムーブアウト) 1 ビット (終了エラー) 1 ビット (間欠動作)
IO-Link, プロセスデータの内容 IN	1 ビット (ステータスデバイス) 1 ビット (ステータスイン) 中間状態 1 ビット 1 ビット (ステータスムーブ) 1 ビット (ステータスアウト)
IO-Link, サービスデータ内容 IN	32 ビット 応力 32 ビット 位置 32 ビット 速度
IO-Link, 最小サイクル時間	1ms
IO-Link, データメモリが必要	0.5 kB

特徴	値
スイッチングロジック入力	NPN (ネガティブスイッチング) PNP (プラス切替)
ロジックインタフェース, 接続方法	プラグ
論理インタフェース, 接続システム	M12x1, EN 61076-2-101 準拠のAコード
論理インタフェース, ピン/ワイヤの数	8
取付方法	雌ねじ付 アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
スピンドルナット材質	鋼
ボールねじ材質	転がり軸受鋼