


# 追加圧力供給プレート CPX-AP-A-AR-1-M12-5P

製品番号: 8129260

FESTO



## データシート

| 特徴             | 値                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 寸法 幅 x 長さ x 高さ | (設置寸法)<br>50.1mm x 150mm x 45.6mm                                                                    |
| グリッド寸法         | 50.1 mm                                                                                              |
| 取付方法           | アクセサリ付Hレール<br>M5 ネジ用スルーホール付,アクセサリ付<br>M6 ネジ用スルーホール付,アクセサリ付                                           |
| 製品質量           | 174 g                                                                                                |
| 取付位置           | 任意, H-レール: 水平                                                                                        |
| 周囲温度           | -20 °C...50 °C                                                                                       |
| 周囲温度の情報        | IEC 61131-2:2017準拠の周囲温度のディレーティングを遵守                                                                  |
| 保管温度           | -20 °C...70 °C                                                                                       |
| 相対湿度           | 5 - 95%<br>凝縮なし                                                                                      |
| 定格挿入高さ         | <= 2000m ASL (> 79.5 kPa)                                                                            |
| 最大設置高さ         | 3500 m                                                                                               |
| 最高設置高さの情報      | > 2000m ASL (< 79.5 kPa)<br>IEC 61131-2:2017準拠の周囲温度のディレーティングを遵守                                      |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                                                                                            |
| 耐振性            | FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト                                                      |
| 耐震性に関する情報      | H-レールに SG1<br>ダイレクトマウントの SG2<br>FN 942017-4 および EN 60068-2-6 に準拠した重大度 1 の輸送アプリケーションテスト               |
| 耐衝撃性           | FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト                                                              |
| 耐衝撃性の情報        | 30g/11ms, EN 60068-2-27準拠<br>H-レールに SG1<br>ダイレクトマウントに SG2<br>FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度1の耐衝撃テスト |
| 保護クラス          | III                                                                                                  |
| 過電圧カテゴリ        | II                                                                                                   |
| LABS 認証        | VDMA24364-B2-L                                                                                       |
| 材料の耐火試験        | UL94 V-0(ハウジング)                                                                                      |

| 特徴                               | 値                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| マテリアルに関する注意事項                    | RoHS準拠<br>ハロゲンフリー<br>リン酸エステルフリー                  |
| 材質 ハウジング                         | 強化 PA                                            |
| 材質: フランジ                         | 亜鉛加圧鋳造、ニッケルめっき                                   |
| 材質: ねじ                           | 鋼, ニッケルめっき                                       |
| 材質 シール                           | PU フォーム                                          |
| パワーサプライ, 機能                      | エレクトロニクス/センサへの電源入力および機能接地                        |
| 電源サプライ, 接続タイプ                    | プラグ                                              |
| 電源サプライ, 接続システム                   | M12x1, EN 61076-2-111に準拠した L コード                 |
| 電源サプライ, 芯数                       | 5                                                |
| 作動電圧に関する注記                       | SELV/PELV準拠の電源ユニットが必要<br>電圧降下に注意                 |
| 定格動作電圧負荷 DC に関する情報               | 24V [XD-AR, PL]<br>IEC 60204-1 準拠の保護特別低電圧 (PELV) |
| 定格動作電圧 DC 負荷                     | 24 V                                             |
| 定格動作電圧 DC エレクトロニクス/センサ           | 24 V                                             |
| 電源サプライ, ケーブル断面積                  | 2.5 mm <sup>2</sup>                              |
| 定格電流                             | 10 A                                             |
| 最大電力供給                           | 10 A (外部ヒューズが必要)                                 |
| エレクトロニクス/センサおよび負荷/バルブの供給電圧間の電位分離 | はい                                               |