



ソレノイドバルブ  
VSCS-B-M32-MH-WA-1E1-8  
製品番号: 8137327

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------|
| バルブ機能            | 3/2 クローズ, 単安定                                     |
| 操作方法             | 電動                                                |
| 幅                | 15 mm                                             |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 13.5 L/min                                        |
| 空気圧作動ポート         | サブベース サイズ15mm, ISO 15218準拠                        |
| 作動電圧             | 24V DC                                            |
| 使用圧力             | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>21.75 psi...116 psi         |
| 作動圧力             | 1.5 bar...8 bar                                   |
| リセット方法           | メカスプリング                                           |
| 保護等級             | IP65                                              |
| シーリング原理          | ソフト                                               |
| 取付位置             | 任意                                                |
| 規格準拠             | ISO 15218                                         |
| 手動操作             | ノンロック                                             |
| 制御方法             | ダイレクト                                             |
| 流れ方向             | 逆流不可                                              |
| 被服               | ネガティブオーバーラップ                                      |
| 強制動的サンプリングに関する注記 | 週1回以上の切換え頻度                                       |
| 切換時間 オフ          | 6 ms                                              |
| 切換時間 オン          | 8 ms                                              |
| スイッチオン時間         | 100%                                              |
| コイル特性値           | 24V DC: 1.3W                                      |
| 許容電圧変動           | +/- 10 %                                          |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                    |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                            |
| 耐振性              | FN 942017-4 および EN 60068-2-6準拠の重要度1の輸送アプリケーションテスト |
| 耐衝撃性             | FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度1の耐衝撃テスト           |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                        |
| LABS 認証          | VDMA24364-C1-L                                    |
| 流体温度             | -5 °C...50 °C                                     |

| 特徴            | 値                     |
|---------------|-----------------------|
| 周囲温度          | -5 °C...50 °C         |
| 電気接続          | ピン配置 C形, 工業規格準拠 9.4mm |
| エア接続ポート 1     | サブベース                 |
| 空気圧接続 2       | サブベース                 |
| 空気圧ポート 3      | サブベース                 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                |
| 材質 シール        | NBR                   |