


ガイド付シリンダ  
DFM-32-160-B-PPV-A-GF  
製品番号: 578880

FESTO



データシート

| 特徴                                   | 値                              |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ストローク                                | 160 mm                         |
| ピストン径                                | 32mm                           |
| 駆動ユニットの運転モード                         | ヨーク                            |
| クッション                                | エアクッション, 両側調整可能                |
| 取付位置                                 | 任意                             |
| ガイド                                  | 軸受ガイド                          |
| 構造                                   | ガイド                            |
| 位置検出                                 | 近接センサ用                         |
| 使用圧力                                 | 0.15 MPa...1 MPa               |
| 作動圧力                                 | 1.5 bar...10 bar               |
| 機能                                   | 複動式                            |
| 作動流体                                 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報                         | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)        |
| 耐食性クラス KBK                           | 2 - 適度な耐食性                     |
| LABS 認証                              | VDMA24364-B1/B2-L              |
| クリーンルーム等級                            | ISO 14644-1準拠, クラス7            |
| 周囲温度                                 | -20 °C...80 °C                 |
| エンドポジションにおける衝撃エネルギー                  | 0.4 J                          |
| 0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン | 415 N                          |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス    | 482 N                          |
| 代換ポート                                | 製品図面を参照                        |
| 空気圧接続                                | G1/8                           |
| マテリアルに関する注意事項                        | RoHS準拠                         |
| 材質: カバー                              | 鍛造アルミ合金                        |
| 材質 シール                               | NBR                            |
| 材質 ハウジング                             | 鍛造アルミ合金                        |
| 材質 ピストンロッド                           | ステンレス                          |