


真空エジェクタ
PGVA-2-P1V1-Q4-A
製品番号: 8163214

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
ろ過度	0.01 µm
環境設定ウィザード	Phyton Skripte
表示	LED
出力圧 1	-0.062 MPa
出力圧力 2	0.08 MPa
標準流量(DIN 1343)	1.2 L/min
寸法 幅 x 長さ x 高さ	169mm x 208mm x 55mm
作動電圧範囲 DC	21.6 V...26.4 V
消費電力	11 W
定格動作電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
パワーサプライ, 機能	負荷と機能アース
電源サプライ, 接続タイプ	ソケット
電源サプライ, 接続システム	ターミナルストラップ
電源サプライ, 芯数	5
認証	RCMマーク
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	0 - 85%
騒音レベル	55 dB(A)
保護等級	IP20
周囲温度	0 °C...40 °C
製品質量	1.8 kg

特徴	値
電気制御	内蔵コントローラ
取付方法	雌ねじM4付
エア接続ポート 1	QS-4
空気圧接続 2	QS-4
エア接続ポート, 数	2
ハウジングのカラー	グレー
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミ, パウダーコーティング