


ウォーターセパレータ  
MS12-LWS-G-U-V  
製品番号: 8005550

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                     |
|------------------|---------------------------------------|
| サイズ              | 12                                    |
| シリーズ             | MS                                    |
| 取付位置             | 垂直 ±5°                                |
| ドレン              | 全自動式                                  |
| 構造               | 遠心分離機                                 |
| 最大ドレン量           | 400 ml                                |
| シェル保護            | メタルボウルとして内蔵                           |
| ドレンの分離度          | 99 %                                  |
| 作動圧力             | 2 bar...12 bar                        |
| 標準流量             | 40000 L/min                           |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 25000 L/min                           |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気         |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                            |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 保管温度             | 5 °C...60 °C                          |
| 2次側のエアオリティクラス    | ISO 8573-1:2010 [7:7:4]に準拠した圧縮空気      |
| 流体温度             | 5 °C...60 °C                          |
| 周囲温度             | 5 °C...60 °C                          |
| 製品質量             | 6.3 g                                 |
| 取付方法             | インライン<br>取付ブラケット付<br>アクセサリ付<br>オプション: |
| 材質: カバー          | 強化 PA                                 |
| 材質: スピンディスク      | POM                                   |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                |
| 材質 サブベース         | アルミダイキャスト                             |
| 材質: 取付ブラケット      | アルミダイキャスト                             |
| 材質 ハウジング         | アルミダイキャスト                             |
| 材質 モジュールコネクタ     | アルミダイキャスト                             |
| ボウル材質            | 鍛造アルミ合金                               |
| 材質: ボウルシール       | NBR                                   |

| 特徴            | 値   |
|---------------|-----|
| 覗き窓材質         | PA  |
| 材質 セパレーターディスク | POM |