

ソレノイドコイル  
VACF-A-A1-1A  
製品番号: 8030824

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                    |
|---------------|--------------------------------------|
| 取付位置          | 任意                                   |
| 規格準拠          | IEC 61010-1                          |
| スイッチオン時間      | 100%                                 |
| 絶縁クラス         | H                                    |
| コイル特性値        | AC24V: 50/60Hz, 起動電力2.5VA, 保持電力1.7VA |
| 許容電圧変動        | +/- 10 %                             |
| 認証            | c UL us - 認定 (OL)                    |
| 海洋仕様          | 証明書を参照                               |
| 証明書発行機関       | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122       |
| 周囲および流体温度の制限  | -20 ~ 50°C                           |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                           |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 流体温度          | -20 °C...50 °C                       |
| 保護等級          | IP65                                 |
| 周囲温度          | -20 °C...60 °C                       |
| 製品質量          | 83.4 g                               |
| 電気接続          | タイプA<br>EN 175301-803に準拠             |
| 取付方法          | ローレットナット付                            |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                               |
| 材質 ハウジング      | PA<br>鋼                              |
| ソレノイドコイル材質    | 銅<br>鋼<br>熱可塑性の                      |
| 巻き上げ材質        | 銅                                    |