

取付金具
NEAU-A-N8-2
製品番号: 8032869

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	2
形状	T溝用
取付方法	T溝にクランプ T溝に対して縦方向/横方向 溝丈夫から挿入
周囲温度	-25 °C...85 °C
保管温度	-25 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質 ハウジング	強化 PA
材質: ねじ	ステンレス
溝ナット材質	真鍮ニッケルめっき