


センサ取付金具  
DASP-V4-8-A-R1  
製品番号: 8174843

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                          |
|---------------|----------------------------|
| サイズ           | 8                          |
| 形状            | タイロッド用                     |
| 取付位置          | 任意                         |
| 適用ピストン径       | Ø32<br>サイズ40<br>Φ50<br>Φ63 |
| 耐食性クラス KBK    | 4 - 特に強度の耐腐食性              |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L          |
| 周囲温度          | -20 °C...120 °C            |
| 締付トルク         | 0.6 Nm...1 Nm              |
| 製品質量          | 28 g                       |
| 取付方法          | クランプ                       |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                     |
| 材質 リテーナ       | ステンレス                      |
| 材質: ねじ        | ステンレス                      |