

センサ取付金具 DASP-V4-12-A-R1

製品番号: 8174844

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
形状	タイロッド用
取付位置	任意
適用ピストン径	サイズ80 サイズ100 Φ125
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...120 °C
締付トルク	0.6 Nm...1 Nm
製品質量	39 g
取付方法	クランプ
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 リテーナ	ステンレス
材質: ねじ	ステンレス