


# ショックアブソーバ DYSS-3-4-Y1F-F1A-G2

製品番号: 8179966

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	3
ストローク	4 mm
クッション	自動調整型
取付位置	任意
位置検出	なし
バリエーション	銅, 亜鉛, またはニッケルを主成分とする金属は使用できません。ただし鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルメッキされた表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です。
許容衝突速度	1 m/s
室温時のリセット時間	0.2 s
最低周囲温度時の復元時間	1 s
機能	プッシング 単動式
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの値が低い電池の製造に適している (F1a)
周囲温度	-10 °C...80 °C
クッション長さ	4 mm
最大停止力	80 N
許容締付トルク	1 Nm
ストロークあたりの吸収エネルギー	0.4 J
時間あたりの最大エネルギー消費	4500 J
最大残存エネルギー	0.004 J
復元力	0.4 N
最小挿入力	3.5 N
製品質量	3 g
質量範囲	1 kg
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	ステンレス
材質 ピストンロッド	高合金鋼