


サーボモータ
EMMT-AS-100-H-HS-RSB
製品番号: 8182015

FESTO



データシート

特徴	値
周囲温度	-15 °C...40 °C
周囲温度の情報	80°Cまで1°Cごとに-2.25%ずつのディレーティング
最大設置高さ	4000 m
最高設置高さの情報	1,000mから100ごとに-1.0%ずつのディレーティング
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	0 - 90%
規格準拠	IEC 60034
EN 60034-1に準拠した熱クラス	F
最高巻線温度	155 °C
EN 60034-1 準拠の規格クラス	S1
温度モニタ	EnDat 2.2によるモータ温度のデジタル伝送
EN 60034-7準拠のモータ型式	IM B5 IMV1 IM V3
取付位置	任意
保護等級	IP40
保護等級に関する注記	IP40, ロータリシャフトシールなしのモータシャフト IP65, ロータリシャフトシールなしのモータシャフト IP67, ポートを含むモータハウジング
DIN SPEC 42955に準拠した同心性精度, 同軸性, 軸方向の振れ	N
バランス値	G2.5
グリッドトルク	ピークトルクの1.0%以下
公称条件時のベアリングの寿命	20000 h
インタフェースコード モータアウト	100A
電気ポート 1, 接続種類	ハイブリッド プラグ
電気ポート 1, 接続方式	M23x1
電気ポート 1, 芯数	15
汚染度	2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
認証	RCMマーク c UL us - 認定 (OL)
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 欧州低電圧指令に準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠 UK電気機器規定に準拠
証明書発行機関	UL E342973
定格動作電圧 DC	680 V
巻き上げスイッチタイプ	アスタリスク 内側
ピン数	5
停止時トルク	12.4 Nm
定格トルク	7.3 Nm
ピークトルク	38.7 Nm
定格回転速度	2700 1/min
最高回転数	5150 1/min
最高機械的回転数	13000 1/min
角加速	100000 rad/s ²
定格出力 モータ	2060 W
恒久停止電流	9.5 A
定格電流 モータ	5.5 A
ピーク電流	36 A
モータ定数	1.32 Nm/A
停止時トルク定数	1.54 Nm/A
相間の電圧定数	93.2 mVmin
相と相のコイル抵抗	0.81 Ohm
相と相のコイル誘導性	9 mH
コイル直列インダクタンス Ld(相)	5.7 mH
巻き上げクロスインダクタンス Lq(相)	6.8 mH
電気時間比較演算子	16.7 ms
熱時間比較演算子	68 min
熱抵抗	0.39 K/W
測定フランジ	300 x 300 x 20mm, 鋼
総出力慣性モーメント	11.09 kgcm ²
製品質量	13300 g
シャフトへの許容アキシャル方向負荷	200 N
許容ラジアルシャフト負荷	915 N
ロータポジションセンサ	アブソリュートエンコーダ, シングルターン
ロータポジションセンサ メーカー名	ECI 1319
絶対検出可能な分解能のロータポジションセンサ	1
ローターポジションセンサ インタフェース	EnDat 22
ロータポジションセンサ 測定原理	誘導
ロータポジションセンサ 作動電圧 DC	5 V
ロータポジションセンサ 作動電圧範囲 DC	3.6 V...14 V
ロータポジションセンサの1回転あたりのポジション値	524288
ロータポジションセンサ 分解能	19 bit
ロータポジションセンサ システム精度 角度測定	-65 arcsec...65 arcsec
ブレーキ保持トルク	18 Nm
作動電圧 DC ブレーキ	24 V

特徴	値
消費電流 ブレーキ	1 A
消費電力 ブレーキ	24 W
ブレーキのコイル抵抗	24 Ohm
コイルインダクタンス ブレーキ	900 mH
ブレーキ分離時間	80 ms
ブレーキ閉時間	40 ms
DCブレーキ応答遅延	5 ms
許容アイドリング回転数 ブレーキ	10000 1/min
1制動あたりの最高摩擦仕事	15000 J
1時間当たりの緊急停止回数	1
ブレーキ摩擦	3600 kJ
負荷慣性モーメント ブレーキ	2.15 kgcm ²
保持ブレーキのスイッチサイクル	1000万回の空動作 (摩擦作用無し)
MTTF, サブコンポーネント	190年, ロータポジションセンサ
エネルギー効率	ENEFF(CN)/Class 2