

真空エジェクタ
VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-R01-F1A
製品番号: 8187684

FESTO



データシート

特徴	値
ノズル径	0.95 mm
グリッド寸法	14 mm
サイレンサのタイプ	オープン
取付位置	任意
エジェクタ特性	高真空 標準
内蔵機能	サイレンサ オープン
構造	ティー
最大吸込流量時の作動圧力	3.1 bar
作動圧力	1 bar...8 bar
最大真空用作動圧力	4.5 bar
最大真空	89 %
定格作動圧力	6 bar
大気開放時の最大吸引量	25 L/min
定格作動圧力における排気時間	1.1 s
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
流体温度	0 °C...60 °C
定格作動圧力におけるノイズレベル	74 dB(A)
周囲温度	0 °C...60 °C
許容締付トルク	0.5 Nm
製品質量	24 g
取付方法	取付穴付 アクセサリ付
エア接続ポート 1	QS-6
空気圧ポート 3	サイレンサ オープン

特徴	値
真空接続	QS-6
材質 接続ねじ	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: メスノズル	POM
材質 ハウジング	POM強化型
材質: サイレンサ	PE
材質: ジェットノズル	鍛造アルミ合金