


ソレノイドバルブ  
VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8-1C1  
製品番号: 8035191

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                                    |
|---------------------|--------------------------------------|
| バルブ機能               | 5ポートダブル                              |
| 操作方法                | 電動                                   |
| バルブサイズ              | 26.5 mm                              |
| 標準公称流量(DIN 1343)    | 1000 L/min                           |
| 空気圧作動ポート            | G1/4                                 |
| 作動電圧                | 24V DC                               |
| 使用圧力                | 0.15 MPa...1 MPa                     |
| 作動圧力                | 1.5 bar...10 bar                     |
| 構造                  | プレートシート                              |
| 認証                  | c UL us - 認定 (OL)                    |
| 保護等級                | IP65<br>ソケット付<br>IEC 60529に準拠        |
| 呼び径                 | 6.6 mm                               |
| 排気機能                | スロットル調整可                             |
| シーリング原理             | ソフト                                  |
| 取付位置                | 任意                                   |
| 手動操作                | ロック<br>ノンロック                         |
| 制御方法                | パイロット式                               |
| パイロットエア供給           | 外部                                   |
| 流れ方向                | 逆流不可                                 |
| 被服                  | ネガティブオーバーラップ                         |
| 制御圧力                | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar |
| b値                  | 0.2                                  |
| C 値                 | 4.6 l/sbar                           |
| 切換時間                | 10 ms                                |
| スイッチオン時間            | 100%                                 |
| 0 信号時の最大ポジティブテストパルス | 2000 µs                              |
| 1 信号での最大ネガティブテストパルス | 3600 µs                              |
| コイル特性値              | 24V DC: 3.3W                         |

| 特徴             | 値                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 許容電圧変動         | +/- 10 %                                             |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気                      |
| 使用流体/制御流体の情報   | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                              |
| 耐振性            | FN 942017-4 および EN 60068-2-6 準拠の重大度 2 の輸送アプリケーションテスト |
| 耐衝撃性           | FN 942017-5 および EN 60068-2-27 準拠の重要度 2 の耐衝撃テスト       |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性                                           |
| LABS 認証        | VDMA 24364-B1/B2-L                                   |
| クリーンルーム等級      | ISO 14644-1 準拠, クラス 6                                |
| 流体温度           | -10 °C...60 °C                                       |
| 制御流体           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠の縮空気                      |
| 周囲温度           | -10 °C...60 °C                                       |
| 製品質量           | 415 g                                                |
| 電気接続           | タイプ C<br>EN 175301-803 に準拠                           |
| 取付方法           | マニホールドレール<br>取付穴付<br>オプション:                          |
| 通気口接続部         | ダクトなし                                                |
| パイロット排気 82 接続部 | M5                                                   |
| パイロット排気 84 接続部 | M5                                                   |
| パイロットエア接続 12   | M5                                                   |
| パイロットエア接続 14   | M5                                                   |
| エア接続ポート 1      | G1/4                                                 |
| 空気圧接続 2        | G1/4                                                 |
| 空気圧ポート 3       | G1/4                                                 |
| 空気圧接続 4        | G1/4                                                 |
| エア接続ポート 5      | G1/4                                                 |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS 準拠                                              |
| 材質 シール         | HNBR<br>NBR<br>TPE-U (PU)                            |
| 材質ハウジング        | アルミダイキャスト<br>塗装                                      |
| 材質: ねじ         | 鋼, 亜鉛めっき                                             |