


ソレノイドバルブ  
VUVS-LT25-T32C-MZD-G14-F8-1C1  
製品番号: 8035198

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                                    |
|---------------------|--------------------------------------|
| バルブ機能               | 2x3/2 クローズ単安定                        |
| 操作方法                | 電動                                   |
| バルブサイズ              | 26.5 mm                              |
| 標準公称流量(DIN 1343)    | 1000 L/min                           |
| 空気圧作動ポート            | G1/4                                 |
| 作動電圧                | 24V DC                               |
| 使用圧力                | -0.09 MPa...1 MPa                    |
| 作動圧力                | -0.9 bar...10 bar                    |
| 構造                  | プレートシート                              |
| リセット方法              | メカスプリング                              |
| 認証                  | c UL us - 認定 (OL)                    |
| 保護等級                | IP65<br>ソケット付<br>IEC 60529に準拠        |
| 呼び径                 | 6.9 mm                               |
| 排気機能                | スロットル調整可                             |
| シーリング原理             | ソフト                                  |
| 取付位置                | 任意                                   |
| 手動操作                | ロック<br>ノンロック                         |
| 制御方法                | パイロット式                               |
| パイロットエア供給           | 外部                                   |
| 流れ方向                | 逆流れ不可                                |
| 被服                  | ネガティブオーバーラップ                         |
| 制御圧力                | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar |
| b 値                 | 0.4                                  |
| C 値                 | 4.5 l/sbar                           |
| 切換時間 オフ             | 25 ms                                |
| 切換時間 オン             | 10 ms                                |
| スイッチオン時間            | 100%                                 |
| 0 信号時の最大ポジティブテストパルス | 2000 µs                              |

| 特徴                  | 値                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| 1 信号での最大ネガティブテストパルス | 3600 µs                                              |
| コイル特性値              | 24V DC: 3.3W                                         |
| 許容電圧変動              | +/- 10 %                                             |
| 作動流体                | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気                      |
| 使用流体/制御流体の情報        | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                              |
| 耐振性                 | FN 942017-4 および EN 60068-2-6 準拠の重大度 2 の輸送アプリケーションテスト |
| 耐衝撃性                | FN942017-5 および EN60068-2-27 準拠の重要度 2 の耐衝撃テスト         |
| 耐食性クラス KBK          | 2 - 適度な耐食性                                           |
| LABS 認証             | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| クリーンルーム等級           | ISO 14644-1 準拠, クラス 6                                |
| 流体温度                | -5 °C...60 °C                                        |
| 制御流体                | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠の縮空気                      |
| 周囲温度                | -5 °C...60 °C                                        |
| 製品質量                | 415 g                                                |
| 電気接続                | タイプ C<br>EN 175301-803 に準拠                           |
| 取付方法                | マニホールドレール<br>取付穴付<br>オプション:                          |
| 通気口接続部              | ダクトなし                                                |
| パイロット排気 82 接続部      | M5                                                   |
| パイロット排気 84 接続部      | M5                                                   |
| パイロットエア接続 12        | M5                                                   |
| パイロットエア接続 14        | M5                                                   |
| エア接続ポート 1           | G1/4                                                 |
| 空気圧接続 2             | G1/4                                                 |
| 空気圧ポート 3            | G1/4                                                 |
| 空気圧接続 4             | G1/4                                                 |
| エア接続ポート 5           | G1/4                                                 |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS 準拠                                              |
| 材質 シール              | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)                             |
| 材質 ハウジング            | アルミダイキャスト<br>塗装                                      |
| 材質: ねじ              | 鋼, 亜鉛めっき                                             |