


真空パッド  
OGVN-20-A-U-M5-F  
製品番号: 8204815

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コネクタ付サクシジョンカップ   | 4.6 mm                                                                                                                               |
| 呼び径              | 4 mm                                                                                                                                 |
| サクシジョンカップ径       | 20 mm                                                                                                                                |
| サクシジョンカップ容量      | 1.04 cm <sup>3</sup>                                                                                                                 |
| 接続位置             | 上                                                                                                                                    |
| 取付位置             | 任意                                                                                                                                   |
| サクシジョンカップ形状      | 丸型 ジャバラ1.5段                                                                                                                          |
| 使用圧力             | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi                                                                                               |
| 作動圧力             | -0.95 bar...0 bar                                                                                                                    |
| 定格作動圧力           | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                                                                    |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気                                                                                                        |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                                                                                                           |
| LABS 認証          | VDMA24364-ゾーン III                                                                                                                    |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外 |
| 周囲温度             | 10 °C...45 °C                                                                                                                        |
| 公称使用圧力における保持力    | 14.5 N                                                                                                                               |
| 製品質量             | 3.7 g                                                                                                                                |
| 取付方法             | 真空ポート経由                                                                                                                              |
| 真空接続             | 雌ねじM5                                                                                                                                |
| 色                | 青/水色                                                                                                                                 |
| ショア硬さ            | A 30 +/-5<br>A 70 +/-5                                                                                                               |
| ねじ付トラニオン材質       | 鍛造アルミ合金                                                                                                                              |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                                                                                                               |
| サクシジョンカップ材質      | PUR                                                                                                                                  |