


フィルタレギュレータ
MS6-LFR-1/4-D7-C-R-V-VS
製品番号: 8232897

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	6
シリーズ	MS
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	5 µm
ドレン	全自動式
構造	圧力計なしフィルタレギュレータ
最大ドレン量	38 cm³
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり
シェル保護	樹脂製ボウルガード
ドレンの分離度	75 %
使用圧力	0.2 MPa...1.2 MPa
作動圧力	2 bar...12 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
最大圧ヒステリシス	0.025 MPa
最大圧力ヒステリシス	0.25 bar
最高圧力ヒステリシス	3.625 psi
標準公称流量(DIN 1343)	4000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
孔サイズ	5 µm
製品質量	875 g

特徴	値
取付方法	オプション: フロントパネル取付 インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
操作部品材質	PA POM
材質 シール	NBR
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 メンブレン	NBR
ボウル材質	PC
材質 セパレーターディスク	POM