


# サービスユニットコンビネーション MSB4-AGC:J5:M1

製品番号: 8233021

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値                                        |
|---------------|------------------------------------------|
| サイズ           | 4                                        |
| シリーズ          | MS                                       |
| 作動ヒューズ        | 止金具付回転ノブ<br>アクセサリでロック可能                  |
| 取付位置          | 垂直 ±5°                                   |
| ドレン           | マニュアル 回転式                                |
| 構造            | フィルタ・コントローラ・ルブリケータ                       |
| 最大ドレン量        | 19 ml                                    |
| ろ過度           | 40 µm                                    |
| 最大オイル充填量      | 30 cm³                                   |
| コントローラ機能      | 出力圧力定数<br>予圧補正付<br>二次排気あり<br>逆電流動作付      |
| シェル保護         | 樹脂製ボウルガード                                |
| 圧力インジケータ      | 圧力計付                                     |
| 使用圧力          | 0.15 MPa...1.4 MPa                       |
| 作動圧力          | 1.5 bar...14 bar                         |
| 制御圧力範囲        | 1 bar...7 bar                            |
| 標準流量          | 1400 L/min                               |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                  |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                               |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 保管温度          | -10 °C...60 °C                           |
| 2次側のエアオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 準拠の圧縮空気          |
| 流体温度          | -10 °C...60 °C                           |
| 周囲温度          | -10 °C...60 °C                           |
| 製品質量          | 650 g                                    |
| 取付方法          | アクセサリ付                                   |
| エア接続ポート 1     | G3/8                                     |
| 空気圧接続 2       | G3/8                                     |

| 特徴       | 値         |
|----------|-----------|
| 材質 シール   | NBR       |
| 材質: フィルタ | PE        |
| 材質 ハウジング | アルミダイキャスト |
| ボウル材質    | PC        |