

セミロータリアクチュエータ

DFPD-20-RP-90-RS30-F05-R3-EP

製品番号: 8048016

FESTO



データシート

特徴	値
アクチュエータのサイズ	20
フランジ穴パターン	F05
回転角度	90 deg
0°の調整範囲エンドポジション	-5 deg...5 deg
定格回転角度時の調整範囲終了位置	-5 deg...5 deg
シャフトコネクタ 深さ	12 mm
継手との標準的な接続	ISO 5211
取付位置	任意
機能	単動式
構造	ラックギヤ/ピニオン
閉方向	右ロック
バルブコネクタは規格に準拠	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
ポジションナと位置センサの接続位置は規格適合	VDI/VDE 3845 サイズAA 1
VDMA 66413 準拠のデバイスタイプ	安全性部品
セーフティ機能	安全機能は圧縮空気のスイッチが切られ、スプリングチャンバーが排気されると、アクチュエータが定義された安全スイッチングポジションに切り替わるというものです。この切り替え動作はスプリングバックのパネ力によって実現されています。
セーフティ 整合レベル(SIL)	SIL 2まで 低需要モード 冗長化構成でSIL 3まで対応 SIL 1までのHigh Demandモード
ISO 13849 およびIEC 61508(SIL)準拠のセーフティ機能証明	製品はSRP/CSでSIL 2 低需要モードまで使用可能 製品はSRP/CSでSIL 1高要求まで使用可能 冗長化構成でSIL 3まで対応
バースト圧	24 bar
使用圧力	0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
作動圧力	2 bar...8 bar
定格作動圧力	0.3 MPa 3 bar 43.5 psi
海洋仕様	証明書を参照
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく
UKCA マーク(適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠

特徴	値
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(GB) EPL Gb(GB)
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 1 (UKEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 21 (UKEX) ゾーン 22 (ATEX)
証明書発行機関	DNV TAP00001CE TÜV Rheinland 968/V 1106.01/2023
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex h IIC T4 Gb X
防爆保護タイプ ダスト	Ex h IIIC T105°C Db X
防爆周囲温度	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	周囲温度および媒体温度より少なくとも10°C以下の露点温度 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
周囲温度	-20 °C...80 °C
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度	7.4 Nm
定格作動圧力時のトルクおよび90°の回転角度	3.8 Nm
トルクの情報	アクチュエータの作動トルクは取付フランジとカップリングのサイズによって変わり、ISO 5211に規定されている最大許容トルクを超えてはいけません。
回転角0°時のスプリングリターントルク	3.6 Nm
回転角度 90°時のスプリングリターントルク	7.1 Nm
サイクル 0°:定格回転角度-0°毎, 0.6MPa(6bar, 87psi)時の空気消費量	0.8 L
製品質量	1371 g
シャフトコネクタ	T11
空気圧接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	鍛造アルミ合金, コーティング
材質: カバー	加圧鋳造アルミ, コーティング
材質 シール	NBR
材質 スプリング	ばね鋼
材質 ハウジング	アルミ, パウダーコーティング
材質: ピストン	アルミダイキャスト
材質: ベアリング	POM
カム材質	ステンレス
材質: ねじ	ステンレス
シャフト材質	ステンレス