


ソレノイドバルブ  
VUVS-LK30-M32C-AD-G38-1B2+GL-S  
製品番号: 8060309

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                             |
|---------------------|-------------------------------|
| バルブ機能               | 3/2 クローズ, 単安定                 |
| 操作方法                | 電動                            |
| バルブサイズ              | 31 mm                         |
| 標準公称流量(DIN 1343)    | 1600 L/min                    |
| 空気圧作動ポート            | G3/8                          |
| 作動電圧                | 24V DC                        |
| 使用圧力                | 0.15 MPa...0.8 MPa            |
| 作動圧力                | 1.5 bar...8 bar               |
| 構造                  | ピストンゲートバルブ                    |
| リセット方法              | エアスプリング                       |
| 保護等級                | IP65<br>ソケット付<br>IEC 60529に準拠 |
| 呼び径                 | 8.1 mm                        |
| 排気機能                | スロットル調整可                      |
| シーリング原理             | ソフト                           |
| 取付位置                | 任意                            |
| 手動操作                | ロック<br>ノンロック                  |
| 制御方法                | パイロット式                        |
| パイロットエア供給           | 内部                            |
| 流れ方向                | 逆流不可                          |
| 被服                  | ポジティブオーバーラップ                  |
| b 値                 | 0.37                          |
| C 値                 | 7.03 l/sbar                   |
| 切換時間 オフ             | 20 ms                         |
| 切換時間 オン             | 16 ms                         |
| スイッチオン時間            | 100%                          |
| 0 信号時の最大ポジティブテストパルス | 2500 µs                       |
| 1 信号での最大ネガティブテストパルス | 1100 µs                       |
| コイル特性値              | 24V DC: 3.3W                  |
| 許容電圧変動              | +/- 10 %                      |

| 特徴            | 値                                               |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                  |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                         |
| 耐振性           | FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト |
| 耐衝撃性          | FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度1の耐衝撃テスト         |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性                                       |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III                               |
| 流体温度          | -5 °C...50 °C                                   |
| 制御流体          | ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気                   |
| 周囲温度          | -5 °C...50 °C                                   |
| 製品質量          | 274 g                                           |
| 電気接続          | 3ピン<br>ソケット<br>ねじ端子                             |
| ケーブル径         | 6 mm...8 mm                                     |
| 導体公称断面        | 0.5 mm <sup>2</sup> ...1.5 mm <sup>2</sup>      |
| 取付方法          | オプション:<br>マニホールドレール<br>取付穴付                     |
| 通気口接続部        | ダクトなし                                           |
| エア接続ポート 1     | G3/8                                            |
| 空気圧接続 2       | G3/8                                            |
| 空気圧ポート 3      | G3/8                                            |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                          |
| 材質 シール        | HNBR<br>NBR                                     |
| 材質 ハウジング      | 鍛造アルミ合金                                         |
| 材質: ピストンスライド  | 鍛造アルミ合金                                         |