

**푸시인 피팅**  
**CRQS-1/4-8-I**  
 제품 번호: 132332

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 사이즈              | 표준                                                                |
| 공칭 폭             | 5.8 mm                                                            |
| 설치 위치            | 임의 방향                                                             |
| 디자인 타입           | 일자형                                                               |
| 팩 크기             | 1                                                                 |
| 디자인              | Push-Pull 원리                                                      |
| 온도 범위 전체 작동 압력   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 작동 압력 관련 참고 사항   | 물: 최대 50 °C 기준 최대 0.6 MPa                                         |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기<br>물 (액체, 얼음 없음)                  |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 유효 작동 가능                                                          |
| 내식성 등급 CRC       | 4 - 상당히 강한 부식 부하                                                  |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| 식품과의 사용 적합성      | 소재 상세 정보 참조                                                       |
| 주변 온도            | -15 °C...120 °C                                                   |
| 제품 무게            | 15 g                                                              |
| 사용 가능한 라인        | PFAN                                                              |
| 고정 방식            | 육각 소켓 SW6                                                         |
| 공압 연결부 1         | 수나사 R1/4                                                          |
| 공압 연결부 2         | 호스 외경 8 mm용                                                       |
| 나사식 트러니언 소재      | 고합금강, 스테인리스                                                       |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                           |
| 하우징 소재           | 고합금 스테인리스강                                                        |
| 해제 링 소재          | 고합금 스테인리스강                                                        |
| 호스 씰 소재          | FPM                                                               |
| 호스 클램프 세그먼트 소재   | 고합금 스테인리스강                                                        |
| 스러스트 링 소재        | 스테인리스 고합금강                                                        |