

**반회전 드라이브**  
**DSM-63-270-HD-A-B**  
 제품 번호: 1369115

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                              | 값                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 사이즈                             | 63                                |
| 회전각                             | 0 deg...270 deg                   |
| 설치 위치                           | 임의 방향                             |
| 작동 방식                           | 복동                                |
| 디자인                             | 베인                                |
| 위치 인식                           | 근접 센서용                            |
| 작동 압력                           | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최대 회전 주파수 | 1 Hz                              |
| 작동 매체                           | ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기   |
| 내식성 등급 CRC                      | 0 - 부식 스트레스 없음                    |
| LABS 적합성                        | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 주변 온도                           | -10 °C...60 °C                    |
| 최대 축방향 힘                        | 1300 N                            |
| 최대 반경 방향 힘                      | 1600 N                            |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 토크   | 40 Nm                             |
| 제품 무게                           | 5730 g                            |
| 고정 방식                           | 암나사 포함                            |
| 공압 연결부                          | G1/4                              |
| 소재 관련 참고 사항                     | RoHS 준수                           |
| 드라이브 샤프트 소재                     | 강철<br>니켈 도금                       |
| 씰 소재                            | TPE-U(PU)                         |
| 하우징 소재                          | 단조 알루미늄 합금                        |