

モータ取付キット EAMM-A-L95-120GC

製品番号: 8063531

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------|-----------------------|
| 呼び長さ | 95.4 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 最高回転数 | 4500 1/min |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -25 °C...60 °C |
| 相対湿度 | 0 ~ 95% |
| 保護等級 | IP40 |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 負荷慣性モーメント | 374 kgmm ² |
| 伝達トルク | 192 Nm |
| 製品質量 | 3608 g |
| インタフェースコード アクチュエータ | L95 |
| インタフェースコード モータイン | 120GC |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |