

モータ取付キット EAMM-A-L95-160G

製品番号: 8063532

FESTO



データシート

特徴	値
呼び長さ	112 mm
取付位置	任意
最高回転数	4500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	430 kgmm ²
伝達トルク	192 Nm
製品質量	5826 g
インタフェースコード アクチュエータ	L95
インタフェースコード モータイン	160G
材料に関する注意事項	RoHS準拠