


# スピードコントローラ VFOE-LS-T-M7-Q6

製品番号: 8068746

FESTO



## データシート

| 特徴                                      | 値                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| バルブ機能                                   | 給気, 一方向流量絞り                                               |
| エア接続ポート 1                               | QS-6                                                      |
| 空気圧接続 2                                 | M7                                                        |
| 操作方法                                    | 手動                                                        |
| 調整部品                                    | 止金具付回転ノブ                                                  |
| 取付方法                                    | ねじ込み式                                                     |
| 制御流れの標準流量                               | 100 L/min                                                 |
| 制御流れ方向の標準流量                             | 60 L/min...100 L/min                                      |
| 周囲温度                                    | -10 °C...60 °C                                            |
| 材質 ハウジング                                | PBT                                                       |
| 取付位置                                    | 任意                                                        |
| キー幅                                     | 9 mm                                                      |
| 回転可能性                                   | 360度/継続的な回転は不可                                            |
| 全温度範囲の使用圧力                              | 0.02 MPa...1 MPa<br>0.2 bar...10 bar<br>2.9 psi...145 psi |
| 制御流れ 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量 | 165 L/min                                                 |
| 制御流れの標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)  | 150 L/min...180 L/min                                     |
| 作動流体                                    | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                            |
| 使用流体/制御流体の情報                            | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                                   |
| LABS 認証                                 | VDMA24364-ゾーン III                                         |
| クリーンルーム等級                               | ISO 14644-1準拠, クラス4                                       |
| 流体温度                                    | -10 °C...60 °C                                            |
| 許容締付トルク                                 | 3.6 Nm                                                    |
| 定格締付トルク                                 | 3 Nm                                                      |
| 定格締付トルクに対する許容                           | ±20%                                                      |
| 製品質量                                    | 4 g                                                       |

| 特徴            | 値        |
|---------------|----------|
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠   |
| 材質: カバー       | PBT      |
| 材質: ダイナミックシール | HNBR     |
| 材質: ねじボルト     | 鋼, 亜鉛めっき |
| リリースリング材質     | PBT      |
| 静的シール材質       | NBR      |