

피팅
NPCK-C-D-G14-K10
 제품 번호: 1489336

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	6.1 mm
나사식 트러니언 씰 유형	실링 링
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	일자형
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 0 ~ 85°C 기준 최대 0.6 MPa 수증기: 0 - 0.15MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음) 증기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도 관련 참고사항	증기: 최대 120 °C
보호 등급	IP69K
주변 온도	-20 °C...120 °C
주변 온도 관련 참고사항	적합한 호스의 사용 및 호스의 최대 작동 압력 조건 하에서 N PCK는 -40 ~ 60°C에서 사용할 수 있습니다.
공칭 조임 토크	20 Nm
공칭 조임 토크에 대한 주의 사항	MPA-C의 NPCK에 대해 7 Nm +/- 10%
공칭 조임 토크 공차	± 10 %
제품 무게	32.9 g
공압 연결부 1	수나사 G1/4
공압 연결부 2	호스 외경 10 mm용
유니온 너트 소재	고합금강, 스테인리스
나사식 트러니언 소재	고합금강, 스테인리스
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수

특징	값
실링 링 소재	PEEK