


# 카트리지 실린더 EGZ-16-15

제품 번호: 15041

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                               | 값                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 스트로크                             | 15 mm                                          |
| 피스톤 Ø                            | 16 mm                                          |
| 완충, 완충장치, 쿠션                     | 쿠션 없음                                          |
| 설치 위치                            | 임의 방향                                          |
| 작동 방식                            | 누름식<br>단동                                      |
| 디자인                              | 피스톤<br>피스톤 로드<br>실린더관                          |
| 위치 인식                            | 없음                                             |
| 버전                               | 싱글 엔드형 피스톤 로드                                  |
| 작동 압력                            | 2 bar...8 bar                                  |
| 작동 매체                            | ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기                |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항                 | 에스테르 오일 < 0.1mg/m³, ISO 8573-1:2010[...:2]에 따름 |
| 내식성 등급 CRC                       | 2 - 보통의 부식 부하                                  |
| LABS 적합성                         | VDMA24364-B2-L                                 |
| 주변 온도                            | -20 °C...80 °C                                 |
| 드라이브 마운팅의 조임 토크                  | 50Nm                                           |
| 0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘     | 109 N                                          |
| 0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드 | 109 N                                          |
| 고정 방식                            | 수나사 포함<br>카운터 너트 포함<br>옵션:                     |
| 공압 연결부                           | M5                                             |
| 커버 소재                            | POM                                            |
| 씰 소재                             | TPE-U(PU)                                      |
| 하우징 소재                           | 황동<br>니켈 도금                                    |
| 피스톤 로드 소재                        | 고합금강                                           |