


薄形シリンダ
AEN-S-25-25-I-P
製品番号: 8076504

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	25 mm
ピストン径	25mm
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
機能	プッシング
ピストンロッドエンド	雌ねじ
構造	ピストン ピストンロッド
バリエーション	片側ピストンロッド
使用圧力	0.06 MPa...1 MPa
作動圧力	0.6 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.09 J
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	35 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	259 N
0mmストローク時の移動負荷	17 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	6 g
0mmストローク時の基本重量	70 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	30 g
取付方法	取付穴付 雌ねじ付 アクセサリ付 オプション:
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質 ダイナミックシール	NBR
材質ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理

特徴	値
材質 ピストンロッド	ステンレス