

サーボプレスキット YJKP

製品番号: 8077950

FESTO



データシート

特徴	値
押圧力	0 kN...17 kN
ワーキングストローク	100 mm...400 mm
ケーブル長	5 m...15 m
サンプリング周波数	1000 Hz
プロトコル	Ethernet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
取付位置	任意
モータタイプ	サーボモータ
最高加速度	2 m/s ²
スイッチオン時間	100%
送り速度	0 mm/s...250 mm/s
± % FS における精度	0.25 %FS
最大有効負荷	19.5 kg...95 kg
製品質量	5.5 kg...66.7 kg
周囲温度	0 °C...40 °C
保管温度	-10 °C...60 °C
保護等級	IP20
相対湿度	0 - 90%
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III