


# 일방향 유량 제어 밸브

## GR-M5X2-B

제품 번호: 152611

FESTO



### 데이터 시트

| 특징                  | 값                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 밸브 기능               | 스로틀 역류 방지 기능                                                              |
| 공압 연결부 1            | M5                                                                        |
| 공압 연결부 2            | M5                                                                        |
| 설정 장치               | 널링 스크루                                                                    |
| 고정 방식               | 프런트 패널 장착<br>관통 구멍 포함<br>옵션:                                              |
| 유량 제어 방향에서 표준 공칭 유량 | 95 l/min                                                                  |
| 역류 방지 방향에서 표준 공칭 유량 | 75 l/min                                                                  |
| 작동 압력               | 0.5 bar...10 bar                                                          |
| 주변 온도               | -20 °C...60 °C                                                            |
| 하우징 소재              | 단조 알루미늄 합금                                                                |
| 방폭                  | 인증서의 지침에 유의하십시오<br>구역 1(ATEX)<br>구역 2(ATEX)<br>구역 21(ATEX)<br>구역 22(ATEX) |
| 설치 위치               | 임의 방향                                                                     |
| 작동 매체               | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                                           |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항    | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                                                     |
| LABS 적합성            | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| 매체 온도               | -20 °C...60 °C                                                            |
| 공칭 폭                | 2 mm                                                                      |
| 제품 무게               | 37 g                                                                      |
| 소재 관련 참고 사항         | RoHS 준수                                                                   |
| 씰 소재                | NBR                                                                       |
| 슬리브 소재              | POM                                                                       |
| 조절 나사 소재            | 고합금강                                                                      |
| 너트 소재               | 단조 알루미늄 합금                                                                |