


モータケーブル
NEBM-F1W31-XC-0.5-F1N-DF1W31
製品番号: 8079819

FESTO



データシート

特徴	値
ケーブル名	ラベルホルダなし
接続頻度	30
製品質量	27 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	L型
電気ポート 1, ケーブル取り出しに関する注意	90°
電気ポート 1, 接続方式	ピン配置 F1
電気ポート 1, 芯数	31
電気ポート 1, 占有ピン	31
電気ポート 1, 取付方法	スナップインラッチ
電気ポート 2, 機能	制御側
電気ポート 2, モデル	角形
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ソケット
電気ポート 2, ケーブル取り出し	L型
電気ポート 2, ケーブル取り出しに関する注意	90°
電気接続ポート 2, 接続方式	ピン配置 F1
電気接続ポート 2, 芯数	31
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	31
電気ポート 2, 取付方法	スナップインラッチ
作動電圧範囲 DC	0 V...50 V
定格動作電圧 DC	24 V
40°Cでの通電容量	0.5 A
サージ電圧耐性	0.25 kV
ケーブル長	0.5 m
ケーブル特性	動的アプリケーション用
ケーブルテスト条件	テスト条件はご要望に応じます
曲げ半径, 固定ケーブル配線	0 mm
曲げ半径, 固定ケーブル配線に関する注記	1回のみ曲げ加工可能
曲げ半径, 可動ケーブル	25 mm

特徴	値
ケーブル構造	31 x 0.01mm ²
導体公称断面	0.0105 mm ²
保護等級	IP20
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-20 °C...75 °C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...70 °C
保管温度	-25 °C...55 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	1
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質: ケーブル被服	PET
カラー ケーブル被服	グレー
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒
プラグ接点材質	銅合金, 錫めっき