

응축수 배출부 WA-2

제품 번호: 152810

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	기계식
설치 위치	수직 +/- 5°
수동 작동기	터치식
응축수 배출부	전자동
디자인	외부 기계식 전자동
측정 변수	충전 레벨
밸브 기능	2/2 개방 단안정
작동 압력	1.5 bar...14 bar
작동 매체	물
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-20 °C...60 °C
매체 온도	0 °C...50 °C
주변 온도	0 °C...50 °C
제품 무게	92 g
고정 방식	인라인 설치
응결수 배출 연결부	PK-4
공압 연결부	M9
하우징 소재	단조 알루미늄 합금