

# 회전 푸시인 피팅 QSR-1/8-5/16-U

제품 번호: 153956

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 사이즈              | 표준                                                                |
| 공칭 폭             | 5 mm                                                              |
| 나사식 트리니언 씰 유형    | 코팅                                                                |
| 설치 위치            | 입의 방향                                                             |
| 디자인 타입           | 일자형                                                               |
| 팩 크기             | 1                                                                 |
| 디자인              | Push-Pull 원리                                                      |
| 온도 범위 전체 작동 압력   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Maritime 등급분류    | 인증서 참조                                                            |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기                                   |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능                                                          |
| 내식성 등급 CRC       | 1 - 낮은 부식 부하                                                      |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| 주변 온도            | -10 °C...60 °C                                                    |
| 최대 조임 토크         | 8 Nm                                                              |
| 제품 무게            | 34 g                                                              |
| 고정 방식            | 육각 헤드 11/16                                                       |
| 공압 연결부 1         | 수나사 1/8 NPT                                                       |
| 공압 연결부 2         | 호스 외경 5/16"용                                                      |
| 주변 온도(화씨)        | 14 °F...140 °F                                                    |
| 해제 링 색상          | 회색                                                                |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                           |
| 하우징 소재           | PBT                                                               |
| 해제 링 소재          | POM                                                               |
| 호스 씰 소재          | NBR                                                               |
| 호스 클램프 세그먼트 소재   | 고합금 스테인리스강                                                        |