


콤팩트 실린더 **ADVU-20- -A-P-A-S2** 제품 번호: 156052



데이터 시트

특징	값
스트로크	1 mm...200 mm
피스톤 Ø	20mm
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
작동 방식	복동
피스톤 로드 단부	수나사
디자인	피스톤 피스톤 로드
위치 인식	근접 센서용
버전	관통형 피스톤 로드
작동 압력	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar 17.4 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
최종 위치 충격 에너지	0.14 J
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	141 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	141 N
고정 방식	옵션: 관통 구멍 포함 액세서리 포함
공압 연결부	M5
플랜지 스크루 소재	아연 도금 강철
커버 소재	단조 알루미늄 합금
다이내믹 씰 소재	NBR TPE-U(PU)
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강
실린더 배럴 소재	단조 알루미늄 합금