

프리센 카운터 PZV-E-C

제품 번호: 15608

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	공압 드라이브가 있는 기계식 순서 카운터
리셋 종류	수동 버튼 또는 공압 신호
디스플레이	5자릿수
드라이브 강하 압력	$0.2 \pm 0.1\text{bar}$
강하 압력 리셋	$0.15 \pm 0.1\text{bar}$
드라이브 응답 압력	$0.6 \pm 0.2\text{ bar}$
작동 압력	2 bar...8 bar
최소 복귀 압력	2 bar
드라이브 최소 펄스 지속 시간	10 ms
리셋 최소 펄스 지속 시간	180 ms
드라이브 최소 정지 지속 시간	15 ms
리셋 최소 정지 지속 시간	50 ms
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	150 g
고정 방식	프런트 패널 장착
공압 연결부	M5