


バスノード
CTEU-VN
製品番号: 8087559

FESTO



データシート

特徴	値
寸法 幅 x 長さ x 高さ	40mm x 91mm x 50mm
グリッド寸法	40 mm
取付方法	電気インタフェース 電気サブベース
製品質量	98 g
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
保護等級	IP65 IP67
保護等級に関する注記	組み立てられた状態 不使用接続部の封止
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
KC マーク	KC-EMV
認証	RCMマーク
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PA
LED表示 製品固有	PS: 電子部品と負荷の作動電圧 X1: I-Port1のシステムステータスモジュール X2: I-Port 2のシステムステータスモジュール
LED表示 バス独自	XF1 AC: ネットワーク データ通信量 ポート1 XF1 LI: ネットワーク アクティブ ポート1
診断	通信エラー システム診断 不足電圧
Fieldbusインタフェース, 種類	Ethernet
Fieldbusインタフェース, プロトコル	VARAN
Fieldbusインタフェース, 接続種類	2x ソケット

特徴	値
Fieldbusインタフェース, 接続システム	M12x1, EN 61076-2-101に準拠したDコード
Fieldbusインタフェース, 芯数	4
Fieldbusインタフェース, ガルバニック絶縁	はい
Fieldbusインタフェース, 伝送速度	100Mbit/s
許容アドレス容量 入力	32 byte
最大アドレスボリューム(出力)	32 byte
パラメータ設定	フェールセーフレスポンス IO-Link®モード
内部サイクルタイム	ユーザーデータ1バイトあたり1ms
環境設定ウィザード	LASAL モジュール
追加機能	FFT VARAN スプリッタ
パワーサプライ, 機能	エレクトロニクスおよび負荷
電源サプライ, 接続タイプ	プラグ
電源サプライ, 接続システム	M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電源サプライ, 芯数	5
作動電圧範囲 DC	18 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
許容供給電圧	4 A
定格動作電圧の固有消費電力	標準 65mA