

컴팩트 실린더  
AEVUZ-100- -P-A-S6  
제품 번호: 156479

FESTO



데이터 시트

| 특징                               | 값                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 스트로크                             | 1 mm...25 mm                                               |
| 피스톤 Ø                            | 100mm                                                      |
| 완충, 완충장치, 쿠션                     | 양쪽 탄성 완충 링/플레이트                                            |
| 설치 위치                            | 임의 방향                                                      |
| 작동 방식                            | 단동<br>당김                                                   |
| 피스톤 로드 단부                        | 암나사                                                        |
| 디자인                              | 피스톤<br>피스톤 로드                                              |
| 위치 인식                            | 근접 센서용                                                     |
| 버전                               | 내열성 실링, 최대 120°C                                           |
| 작동 압력                            | 0.08 MPa...1 MPa<br>0.8 bar...10 bar<br>11.6 psi...145 psi |
| 작동 매체                            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                            |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항                 | 운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                                      |
| 내식성 등급 CRC                       | 2 - 보통의 부식 부하                                              |
| LABS 적합성                         | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| 주변 온도                            | 0 °C...120 °C                                              |
| 최종 위치 충격 에너지                     | 1 J                                                        |
| 0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드 | 4222 N                                                     |
| 0mm 스트로크에서 가동 질량                 | 614 g                                                      |
| 10mm 스트로크당 추가 가동 질량              | 38 g                                                       |
| 0mm 스트로크에서 기본 무게                 | 2797 g                                                     |
| 10mm 스트로크당 추가 무게                 | 177 g                                                      |
| 고정 방식                            | 옵션:<br>관통 구멍 포함<br>액세서리 포함                                 |
| 공압 연결부                           | G1/4                                                       |
| 플랜지 스크루 소재                       | 아연 도금 강철                                                   |
| 커버 소재                            | 단조 알루미늄 합금                                                 |
| 다이내믹 씰 소재                        | FPM                                                        |
| 피스톤 로드 소재                        | 고합금강                                                       |

| 특징        | 값          |
|-----------|------------|
| 실린더 배럴 소재 | 단조 알루미늄 합금 |