


# アダプタ NEFM-REG6-K-0.5-B-REG6

製品番号: 8097196

FESTO



## データシート

特徴	値
追加機能	バッテリー用
製品質量	66 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	ピン配置 RE
電気ポート 1, 芯数	6
電気ポート 1, 占有ピン	6
電気ポート 2, 機能	制御側
電気ポート 2, モデル	角形
電気接続ポート 2, 接続タイプ	プラグ
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート 2, 接続方式	ピン配置 RE
電気接続ポート 2, 芯数	6
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	6
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
使用電圧範囲 AC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	1.6 A
サージ電圧耐性	2 kV
シールド	はい
ケーブル長	0.5 m
ケーブル特性	標準
ケーブルテスト条件	テスト条件はご要望に応じます
曲げ半径, 固定ケーブル配線	68 mm
ケーブル径	6.8 mm
ケーブル構造	4 x (2 x 0.081 mm <sup>2</sup> ) + 1 x (2 x 0.205 mm <sup>2</sup> )

特徴	値
導体公称断面	0.081 mm <sup>2</sup> 0.205 mm <sup>2</sup> AWG24 AWG28
保護等級	IP20
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-40 °C...80 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
材質: ケーブル被服	PVC
カラー ケーブル被服	黒
材質 ハウジング	PVC
ハウジングのカラー	グレー
絶縁カバー材質	PVC