

パンケーキシリンダ
DPCA-...-...-4"- -
製品番号: 8104878

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	0.125 in...4 in
ピストン径	4"
ロッド先端ねじ	5/8-18 UNF-2B 5/8-18 UNF-2A
クッション	クッションなし フレキシブルクッションリング/プレート 両側 フレキシブルクッションリング/プレート 前 固定クッションリング/プレート 後ろ
取付位置	任意
機能	複動式
ピストンロッドエンド	雄ねじ 雌ねじ
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接センサ用
バリエーション	耐薬品性の向上 両側サイレンサ 遮音 背面 遮音 正面 ストローク調整 伸長/前 スルーピストンロッド 両ロッド式中空ピストンロッド 追加のPTFEピストンガイド
回転防止/ガイド	ピストンガイドピン
作動圧力	15 psi...150 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-25.6 °F...250 °F
製品質量	3.88 lb...10.1 lb
取付方法	エンドキャップにスイベルフォーク付, 90°回転 エンドキャップにスイベルクレビス付 取付穴付 アクセサリ付 オプション:

特徴	値
空気圧接続	雌ねじ G1/8 雌ねじ 1/8 NPT
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 ダイナミックシール	FPM NBR
材質 ピストンロッド	高合金鋼
材質: シリンダチューブ	鍛造アルミ合金