


モジュールブロック
VMPA14-FB-EMG-8-S
製品番号: 8108547

FESTO



データシート

特徴	値
診断	バルブの不足電圧
最大バルブ連数	4
バルブコイルの最大数	7
パラメータ設定	チャンネルごとのフェールセーフ チャンネルごとの強制 チャンネルごとのアイドルモード モニタリング
極性保護	はい
作動電圧範囲 DC エレクトロニクス/センサ	18 V...30 V
作動電圧範囲 DC 負荷電圧	18 V...30 V
負荷電圧の固有消費電力	6.5 mA
作動電圧時の消費電力	17 mA
最大出力数	7
最大入力数	1
ソレノイドコイルごとの定格投入電流	58mA～24ms
電流低減時の定格電流	25ms後に24mA
チャンネル電位分離 - 内部バス	はい
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性 (取り付けられた状態)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	30 g
電気制御	Fieldbus
材質 ハウジング	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠