

콤팩트 실린더 AEVU-20-10-P-A

제품 번호: 156941

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	10 mm
피스톤 Ø	20mm
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	입의 방향
작동 방식	누름식 단동
피스톤 로드 단부	암나사
디자인	피스톤 피스톤 로드
위치 인식	근접 센서용
버전	싱글 엔드형 피스톤 로드
작동 압력	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
최종 위치 충격 에너지	0.14 J
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	171 N
0mm 스트로크에서 가동 질량	20 g
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	6 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	149 g
10mm 스트로크당 추가 무게	23 g
고정 방식	관통 구멍 포함 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부	M5
플랜지 스크루 소재	아연 도금 강철
커버 소재	단조 알루미늄 합금
다이내믹 씰 소재	NBR TPE-U(PU)

특징	값
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강
실린더 배럴 소재	단조 알루미늄 합금